

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M14X55

Numéro d'article	01000.140.055
Marque	-
UBB	950351009739
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008251
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M14
Longueur	55 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014

Spécifications techniques

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	40
b (min.): $L > 200$ mm	53
b (min.): $L \leq 125$ mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	55
P	2
s	22

Dessin technique

