

## Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M14X65



Numéro d'article	01000.140.065
Marque	-
UBB	950351009994
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008275
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique
Largeur de clé	22
Diamètre (d-D)	M14
Longueur (L) (mm)	65

### Normes

NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

### Spécifications techniques

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	40
b (min.): L > 200mm	53
b (min.): L ≤ 125mm	34
k	8.8
P	2
s	22

### Dessin technique

