

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M14X140

Numéro d'article	01000.140.140
Marque	-
UBB	950351010885
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008374
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M14
Longueur	140 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	140
P	2
s	22

Dessin technique

