FABORY

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M14X200

Numéro d'article	01000.140.200
Marque	-
UBB	950351011206
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008435
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M14
Longueur	200 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	200
P	2
s	22

Dessin technique

