

## Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M16X65



Numéro d'article	01000.160.065
Marque	-
UBB	950351011537
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008527
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique
Diamètre (d-D)	M16
Longueur (L) (mm)	65

### Normes

ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

### Spécifications techniques

b (min.): 125mm <math>L \leq 200\text{mm}</math>	44
b (min.): $L > 200\text{mm}$	57
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	38
k	10
P	2
s	24

### Dessin technique

