

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M16X110

Numéro d'article	01000.160.110
Marque	-
UBB	950351012113
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008596
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M16
Longueur	110 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014
NEN	1555

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	110
P	2
s	24

Dessin technique

