

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M16X130

Numéro d'article	01000.160.130
Marque	-
UBB	950351012378
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008619
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M16
Longueur	130 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931
NEN	1555

Spécifications techniques

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	44
b (min.): $L > 200$ mm	57
b (min.): $L \leq 125$ mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	130
P	2
s	24

Dessin technique

