

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M16X180

Numéro d'article	01000.160.180
Marque	-
UBB	950351012782
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008664
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M16
Longueur	180 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	180
P	2
s	24

Dessin technique

