FABORY

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M16X230

Numéro d'article	01000.160.230
Marque	-
UBB	950351914284
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008718
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M16
Longueur	230 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	230
P	2
s	24

Dessin technique