

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M18X80

Numéro d'article	01000.180.080
Marque	-
UBB	950351013855
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008893
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M18
Longueur	80 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	48
b (min.): L200mm	61
b (min.): L≤125mm	42
d-D	M18
k	11.5
L (mm)	80
P	2.5
s	27

Dessin technique

