

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M18X140

Numéro d'article	01000.180.140
Marque	-
UBB	950351014432
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008978
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M18
Longueur	140 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	48
b (min.): L200mm	61
b (min.): L≤125mm	42
d-D	M18
k	11.5
L (mm)	140
P	2.5
s	27

Dessin technique

