

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M18X170

Numéro d'article	01000.180.170
Marque	-
UBB	952351314630
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009005
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M18
Longueur	170 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	48
b (min.): L200mm	61
b (min.): L≤125mm	42
d-D	M18
k	11.5
L (mm)	170
P	2.5
s	27

Dessin technique

