FABORY

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M20X90

Numéro d'article	01000.200.090
Marque	-
UBB	950351015835
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009203
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M20
Longueur	90 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	90
P	2.5
s	30

Dessin technique

