

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M20X180

Numéro d'article	01000.200.180
Marque	-
UBB	950351016668
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009326
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M20
Longueur	180 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	1555
ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Spécifications techniques

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	52
b (min.): $L > 200$ mm	65
b (min.): $L \leq 125$ mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	180
P	2.5
s	30

Dessin technique

