

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M20X200

Numéro d'article	01000.200.200
Marque	-
UBB	950351016742
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009340
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M20
Longueur	200 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	200
P	2.5
s	30

Dessin technique

