

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M22X140

Numéro d'article	01000.220.140
Marque	-
UBB	950351018649
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009593
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M22
Longueur	140 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	56
b (min.): L200mm	69
b (min.): L≤125mm	50
d-D	M22
k	14
L (mm)	140
P	2.5
s	32

Dessin technique

