

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M22X240

Numéro d'article	01000.220.240
Marque	-
UBB	950351019225
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009685
PKG. de 5	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M22
Longueur	240 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555

Spécifications techniques

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	56
b (min.): $L > 200$ mm	69
b (min.): $L \leq 125$ mm	50
d-D	M22
k	14
L (mm)	240
P	2.5
s	32

Dessin technique

