FABORY

# Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M24X130

| | |
|---|---|
| Numéro d'article | 01000.240.130 |
| Marque | - |
| UBB | 950351020298 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715492009869 |
| PKG. de 10 | Boîte complete uniquement |

## Paramètres techniques

| | |
|---|---|
| Diamètre | M24 |
| Longueur | 130 mm |
| Classe | 8.8 |
| Mode d'entraînement | Hexagonale |
| Forme de tête | Tête hexagonale |
| Matière | Acier |
| Direction du filetage | Droit |
| Revêtement | Brut |
| Filetage | Filetage métrique |

## Normes

| | |
|---|---|
| NEN | 1555 |
| ASME | B18.2.3.1M |
| ISO | 4014 |
| DIN | 931 |
| NF | E25-112 |

## Spécifications techniques

| | |
|---|---|
| b (min.): 125mmL≤200mm | 60 |
| b (min.): L200mm | 73 |
| b (min.): L≤125mm | 54 |
| d-D | M24 |
| k | 15 |
| L (mm) | 130 |
| P | 3 |
| s | 36 |

## Dessin technique