

## Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M24X210



Numéro d'article	01000.240.210
Marque	-
UBB	950351915018
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009944
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique
Diamètre (d-D)	M24
Longueur (L) (mm)	210

### Normes

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014

### Spécifications techniques

b (min.): 125mm <math>L \leq 200\text{mm}</math>	60
b (min.): $L > 200\text{mm}$	73
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	54
k	15
P	3
s	36

### Dessin technique

