FABORY

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M27X100

Numéro d'article	01000.270.100
Marque	-
UBB	950351022278
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010186
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M27
Longueur	100 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	66
b (min.): L200mm	79
b (min.): L≤125mm	60
d-D	M27
k	17
L (mm)	100
P	3
s	41

Dessin technique

