

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M30X340

Numéro d'article	01000.300.340
Marque	-
UBB	950351026154
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010681
PKG. de 2	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M30
Longueur	340 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555
ISO	4014

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	72
b (min.): L200mm	85
b (min.): L≤125mm	66
d-D	M30
k	18.7
L (mm)	340
P	3.5
s	46

Dessin technique

