

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M33X140

Numéro d'article	01000.330.140
Marque	-
UBB	950351027145
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010810
PKG. de 5	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M33
Longueur	140 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	78
b (min.): L200mm	91
b (min.): L≤125mm	72
d-D	M33
k	21
L (mm)	140
P	3.5
s	50

Dessin technique

