

## Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M33X250

Numéro d'article	01000.330.250
Marque	-
UBB	952351966074
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010919
PKG. de 2	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M33
Longueur	250 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

### Normes

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112

### Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	78
b (min.): L200mm	91
b (min.): L≤125mm	72
d-D	M33
k	21
L (mm)	250
P	3.5
s	50

### Dessin technique

