

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M36X270

Numéro d'article	01000.360.270
Marque	-
UBB	952351966496
UNSPSC	31161620
EAN	8715492011213
PKG. de 2	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M36
Longueur	270 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931
NEN	1555

Spécifications techniques

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	84
b (min.): $L > 200$ mm	97
b (min.): $L \leq 125$ mm	78
d-D	M36
k	22.5
L (mm)	270
P	4
s	55

Dessin technique

