

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M39X190

Numéro d'article	01000.390.190
Marque	-
UBB	950351031428
UNSPSC	31161620
EAN	8715492011466
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M39
Longueur	190 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	90
b (min.): L200mm	103
b (min.): L≤125mm	84
d-D	M39
k	25
L (mm)	190
P	4
s	60

Dessin technique

