

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M39X280

Numéro d'article	01000.390.280
Marque	-
UBB	950351031915
UNSPSC	31161620
EAN	8715492011510
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M39
Longueur	280 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M

Spécifications techniques

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	90
b (min.): $L > 200$ mm	103
b (min.): $L \leq 125$ mm	84
d-D	M39
k	25
L (mm)	280
P	4
s	60

Dessin technique

