

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M39X360

Numéro d'article	01000.390.360
Marque	-
UBB	950351032335
UNSPSC	31161620
EAN	8715492011558
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M39
Longueur	360 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	90
b (min.): L200mm	103
b (min.): L≤125mm	84
d-D	M39
k	25
L (mm)	360
P	4
s	60

Dessin technique

