FABORY

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M42X340

Numéro d'article	01000.420.340
Marque	-
UBB	952351209871
UNSPSC	31161620
EAN	8715492011763
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M42
Longueur	340 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	96
b (min.): L200mm	109
b (min.): L≤125mm	90
d-D	M42
k	26
L (mm)	340
P	4.5
s	65

Dessin technique

