

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M42X420

Numéro d'article	01000.420.420
Marque	-
UBB	950351033655
UNSPSC	31161620
EAN	8715492011800
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M42
Longueur	420 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	96
b (min.): L200mm	109
b (min.): L≤125mm	90
d-D	M42
k	26
L (mm)	420
P	4.5
s	65

Dessin technique

