

## Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M45X140

Numéro d'article	01000.450.140
Marque	-
UBB	950351034075
UNSPSC	31161620
EAN	8715492011862
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M45
Longueur	140 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

### Normes

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112

### Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	102
b (min.): L200mm	115
b (min.): L≤125mm	96
d-D	M45
k	28
L (mm)	140
P	4.5
s	70

### Dessin technique

