

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M45X160

Numéro d'article	01000.450.160
Marque	-
UBB	950351034158
UNSPSC	31161620
EAN	8715492011886
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M45
Longueur	160 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	102
b (min.): L200mm	115
b (min.): L≤125mm	96
d-D	M45
k	28
L (mm)	160
P	4.5
s	70

Dessin technique

