

## Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M45X240

Numéro d'article	01000.450.240
Marque	-
UBB	950351034497
UNSPSC	31161620
EAN	8715492011923
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M45
Longueur	240 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

### Normes

NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014

### Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	102
b (min.): L200mm	115
b (min.): L≤125mm	96
d-D	M45
k	28
L (mm)	240
P	4.5
s	70

### Dessin technique

