FABORY

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M45X360

Numéro d'article	01000.450.360
Marque	-
UBB	950351034729
UNSPSC	31161620
EAN	8715492012005
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M45
Longueur	360 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	102
b (min.): L200mm	115
b (min.): L≤125mm	96
d-D	M45
k	28
L (mm)	360
P	4.5
s	70

Dessin technique