

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M48X180

Numéro d'article	01000.480.180
Marque	-
UBB	950351035221
UNSPSC	31161620
EAN	8715492012128
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M48
Longueur	180 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	108
b (min.): L200mm	121
b (min.): L≤125mm	102
d-D	M48
k	30
L (mm)	180
P	5
s	75

Dessin technique

