

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M48X300

Numéro d'article	01000.480.300
Marque	-
UBB	952351210762
UNSPSC	31161620
EAN	8715492012210
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M48
Longueur	300 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	108
b (min.): L200mm	121
b (min.): L≤125mm	102
d-D	M48
k	30
L (mm)	300
P	5
s	75

Dessin technique

