

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M52X500

Numéro d'article	01000.520.500
Marque	-
UBB	952351966983
UNSPSC	31161620
EAN	8715492012432
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M52
Longueur	500 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	116
b (min.): L200mm	119
d-D	M52
k	33
L (mm)	500
P	5
s	80

Dessin technique

