

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M56X360



Numéro d'article	01000.560.360
Marque	-
UBB	950351037466
UNSPSC	31161620
EAN	8715492012548
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique
Diamètre (d-D)	M56
Longueur (L) (mm)	360

Normes

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112

Spécifications techniques

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	124
b (min.): $L > 200\text{mm}$	137
k	35
P	5.50
s	85

Dessin technique

