

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M56X400

Numéro d'article	01000.560.400
Marque	-
UBB	950351037532
UNSPSC	31161620
EAN	8715492012555
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M56
Longueur	400 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	124
b (min.): L200mm	137
d-D	M56
k	35
L (mm)	400
P	5.5
s	85

Dessin technique

