FABORY

Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier Brut 8.8 M5X20

Numéro d'article	01010.050.020
Marque	-
UBB	950351040908
UNSPSC	31161620
EAN	8715492013101
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M5
Longueur	20 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	933
NF	E25-114
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568

Spécifications techniques

d-D	M5
k	3.5
L (mm)	20
P	0.8
s	8

Dessin technique

