FABORY

Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier Brut 8.8 M24X40

Numéro d'article	01010.240.040
Marque	-
UBB	950351055435
UNSPSC	31161620
EAN	8715492015501
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M24
Longueur	40 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	E25-114
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933

Spécifications techniques

d-D	M24
k	15
L (mm)	40
P	3
s	36

Dessin technique

