

Corps de boulon ajustable à tête hexagonale à téton fileté long DIN 609 Acier Brut 8.8 M16X105X79



Numéro d'article	01040.160.105
Marque	-
UBB	500621728582
UNSPSC	31161620
EAN	8715494503440
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M16
Longueur	105 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	609
-----	-----

Spécifications techniques

b:50mmL≤150mm	27
b (min.): L150mm	32
b:L≤50mm	25
d-D	M16
ds (k6)	17
k	10
L (mm)	105
Lg (max.)	79
P	2
s	24
Tolérance foret ø	H7

Dessin technique

