

Corps de boulon ajustable à tête hexagonale à téton fileté long DIN 609 Acier Brut 10.9 M8X45X31,6



Numéro d'article	01041.080.045
Marque	-
UBB	500647898328
UNSPSC	31161620
EAN	8717077279926
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	45 mm
Classe	10.9
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Info

Avertissement:
la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.


Normes

DIN	609
-----	-----

Spécifications techniques

b:50mmL≤150mm	16.5
b (min.): L150mm	21.5
b:L≤50mm	14.5
d-D	M8
ds (k6)	9

Dessin technique



k	5.3
L (mm)	45
Lg (max.)	31.6
P	1.25
s	13
Tolérance foret \varnothing	H7