

Corps de boulon ajustable à tête hexagonale à téton fileté long DIN 609 Acier Brut 10.9 M16X70X44



Numéro d'article	01041.160.070
Marque	-
UBB	500647900538
UNSPSC	31161620
EAN	8717077280144
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M16
Longueur	70 mm
Classe	10.9
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Info

Avertissement:
la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.


Normes

DIN	609
-----	-----

Spécifications techniques

b:50mmL≤150mm	27
b (min.): L150mm	32
b:L≤50mm	25
d-D	M16
ds (k6)	17

Dessin technique



k	10
L (mm)	70
Lg (max.)	44
P	2
s	24
Tolérance foret \emptyset	H7