

## Vis à tête hexagonale filetage partiel MF DIN 960 Acier Brut 8.8 M12X1,50X65



Numéro d'article	01060.120.065
Marque	-
UBB	950351128125
UNSPSC	31161620
EAN	8715492019851
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M12
Longueur	65 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Metric fine thread

### Normes

DIN	960
ISO	8765
NF	E25-152
NEN	1555

### Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	65
P	1.5
s	19

### Dessin technique

