


Vis à tête hexagonale réduite avec gorge et bout téton DIN 561 Ri Acier Brut 22H M24X50



Numéro d'article	01090.240.050
Marque	-
UBB	500647908481
UNSPSC	31161620
EAN	8717077270404
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M24
Longueur	50 mm
Threaded pitch (P)	3
Classe	22H
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	561-Ri
-----	--------

Spécifications techniques

d-D	M24
dg	19.6
dp (max.)	18
g2	10.5
k	17
L (mm)	50
P	3
s	30
z2 (min.)	12

Dessin technique

