

Écrou hexagonal MF/MEF DIN 934 Acier Brut |8| M26X1,50 (≠DIN)

Numéro d'article	01120.260.150
Marque	-
UBB	950355709771
UNSPSC	31161727
EAN	8715492023889
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M26
Classe	8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Metric fine thread

Normes

NEN	1560
NF	E25-401
DIN	934

Spécifications techniques

d-D	M26
m	22
P	1.5
s	41

Dessin technique

