

Écrou hexagonal MF/MEF DIN 934 Acier Brut |8| M27X2,00

Numéro d'article	01120.270.200
Marque	-
UBB	950355008919
UNSPSC	31161727
EAN	8715492023902
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M27
Classe	8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Metric fine thread

Normes

DIN	934
NEN	1560
NF	E25-401

Spécifications techniques

d-D	M27
m	22
P	2
s	41

Dessin technique

