


Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué 8.8 M6X40



Article n °	01200.060.040
Marque	-
UBB	950351141722
UNSPSC	31161620
EAN	8715492024909
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M6
Longueur (L) (mm)	40
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	1555
DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Spécifications techniques

k	4
s	10
P	1
b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	24
b (min.): L ≤ 125mm	18

Dessin technique

