FABORY



# Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué 8.8 M6X60

| | |
|---|---|
| Numéro d'article | 01200.060.060 |
| Marque | - |
| UBB | 950351142142 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715492024947 |
| PKG. de 200 | Boîte complete uniquement |

## Paramètres techniques

| | |
|---|---|
| Diamètre | M6 |
| Longueur | 60 mm |
| Classe | 8.8 |
| Mode d'entraînement | Hexagonale |
| Forme de tête | Tête hexagonale |
| Matière | Acier |
| Direction du filetage | Droit |
| Revêtement | Electro zingué |
| Filetage | Filetage métrique |

## Normes

| | |
|---|---|
| ISO | 4014 |
| NEN | 1555 |
| ASME | B18.2.3.1M |
| NF | E25-112 |
| DIN | 931 |

## Spécifications techniques

| | |
|---|---|
| b (min.): 125mmL≤200mm | 24 |
| b (min.): L≤125mm | 18 |
| d-D | M6 |
| k | 4 |
| L (mm) | 60 |
| P | 1 |
| s | 10 |

## Dessin technique

