


Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué 8.8 M6X120



Article n °	01200.060.120
Marque	-
UBB	950351142977
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025043
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M6
Longueur (L) (mm)	120
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931

Spécifications techniques

b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	18
s	10
k	4
b (min.): $125\text{mm} < L \leq 200\text{mm}$	24
P	1

Dessin technique

